

ODYSSEY pvc

0484 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

rechnische Spezifikationen/ Especificaciones	Techicus	
Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 35 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% PVC	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	1050 g/lm (+/-5%)	
Thickness Dicke / Espesor	1,00 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Weft Kette / Urdimbre Schuss / Trama 459 N 92,4% 307 N 164%	
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Weft Kette/Urdimbre Schuss/Trama 68,1 N 70 N	
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Weft Kette / Urdimbre Schuss / Trama 1,5 mm 1,5 mm	
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 800.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 – 200.000 cycles	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Wet Trocken/Seco Nass/Mojado 5 5	
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02 Exposure Level 7	>7	
Colour Fastness to Sea Water Farbechtheit gegen Meerwasser Solidez del Color al Agua de Mar EN ISO 105-E02	5	
Colour Fastness to Chlorine Water Forbechtheit gegenüber Chlorwasser Solidez del Color al Agua con Cloro EN ISO 105–E03	5	
Colour Fastness to Artificial Weathering Farbechtheit gegen künstliche Bewetterung Solidez del Color a la Intemperie Artificial EN ISO 105-B04	> 5	
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistenz gegen Urin (Harnstofflösung) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für Krankenhäus Resistencia al Desinfectante de Limpieza de Hospital	er PASS	
Anti-Static / Antistatisch / Anti Estático	PASS	

Snagging Test - Rotating Chamber Method

BS 8479:2008 (2000 Turns)













OUTDOOR

CONTRACT

MARINE

AUTOMOTIVE

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Durability Performance Abrasion Test: > 800.000 cycles (Heavy Use) Haltbarkeitsleistung Abnutzungstest: > 800.000 zyklen (Intensivnutzung) Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: > 800.000 ciclos (Uso Intenso)



UV and FADE Resistance (QUV 1000h) UV LICHT und AUSBLEICH-Beständigkeit Resistencia UV y Desgaste



MSC.307(88)



Resistance to Hydrolysis (10 years) Hydrolysebeständig (10 jahre) Resistencia a la Hidrólisis (10 años)



Impermeability Undurchlässigkeit Impermeabilidad



Resistance to Cold Cracking (-23°C) Beständigkeit gegen Kaltrisse Resistencia a Rotura por Congelación



Chemical Solvents-Free Chemische Lösungsmittelfrei Libre de Solventes Químicos



Anti-Bacterial / Antibakteriel / Antibacteriano Anti-Mildew / Schimmelresistent / Antimoho



Pet Friendly Scratch Resistance



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego BS 5852 Part I - Cigarette & Match Tests - PASS EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test | FMVSS 302 - PASS





Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- \bullet Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
 We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- We do not uccept responsibility or any ourning a status of the stat
- Lovados frecuentes podrían afector a los propiedades del artículo.
 Pora eliminar el polvo usar una ospiradora.
 Cudaquier mancho, deramo e suciedad debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
 No aceptamos responsabilidad alguna de doños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
 Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
 Bei dunklen und intensiven Forben kann es zu Forbiginnent-Wonderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
 Bei intensiven Forben kann es zu Albfächungen kommen.
 Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se reflieren sólo o la muestra analizada.
 La decoloración y los desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
 Higraciones de color pueden acuril.
 Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los especificaciones de los productos.















